

**Garant****CNMG 190624, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250176 HB7020
GTIN	4045197764072
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 190624 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7020

Sarokrídusz	2,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190624
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz