

**Garant****CNMM 190624, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMM 190624 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 10 mmElőtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 300 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 300 m/min
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácstörő	SR
Minőség	HB7020
Fogásmélység $a_p$	2 - 10 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	2,4 mm

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 190624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz