

## ALLURIS

**FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB), Méréstartomány: 500N****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478987 500
GTIN	4260244680680
Árucikk kategória	47F

**Leírás****Kivitel:**

- **Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó- és húzóerőhöz.**
- **Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.**
- **Menetes rész további markolatokhoz.**
- **Pontos pozícionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.**
- **Magas mérési ráta a csúcsérték pontos rögzítéséhez a törési és szakadási erők meghatározása érdekében.**
- **Mért érték memória statisztika- és határérték-felügyelettel.**
- **USB csatlakozó számítógépre történő adatátvitelhez.**

**Előny:**

Adatkimenet és vizsgálópad vezérlés motorikus vizsgálópadokkal kombinálva. **DAKKS kalibrálási igazolással.**

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

**Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén.** Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

**Tartalom:**

Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.  
FMI-AnalyzePro+ szoftver.

## Műszaki leírás

Méréstartomány	500 N
Hossz	150 mm
Hibahatár	±0,15 maximális érték (±1 digit) %
IP védettségi osztály	IP 65
Magasság	29 mm
Csatlakozó menet	M6
Szélesség	82 mm
Felbontás	0,1 N
Energiaellátás	Vezetékes
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Erőmérő készülék