

Garant**SNMG 190616, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251238 HB7020 |
| GTIN | 4045197764171 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

SNMG 190616 HB7020 Sarokrádiusz: 1,6 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 350 m/min |
| Minőség | HB7020 |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Sarokrádiusz | 1,6 mm |
| Forgácstörő | SM |
| Fő felhasználás | P |
| Előtolás f | 0,15 - 0,5 mm/ford, |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fogásmélység a _p | 0,5 - 6 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | SNMG 190616 |
| Cserék / élek száma | 8 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |