

Garant**SNMG 150612, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251330 HB7020
GTIN	4045197764188
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 150612 HB7020 Sarokrádiusz: 1,2 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Minőség	HB7020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SG

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz