


Garant**SNMM 190624, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMM 190624 HB7020 Sarokrádiusz: 2,4 mm

Minőség: HB7020

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 12 mm

Előtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Forgácstörő	SR
Fogásmélység a_p	2 - 12 mm
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020
Fő felhasználás	P

Sarokrídusz	2,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 190624
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz