




## Recéző marószerszám készlet, Szárméret: 12mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 290219 12     |
| GTIN              | 4030741656873 |
| Árucikk kategória | 29H           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.

Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

#### Tartalma:

1 – 1 db 290200 sz. és 290210 sz. recéző marószerszám: 12 méret

2 – 2 db 290261 sz. recézőgörgő: 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8 méret

1 – 1 db 290276 sz. és 290281 sz. recézőgörgő: 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8 méret

### Műszaki leírás

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Vágásirány      | Jobb és bal oldali |
| Recézési profil | RBL45° 1×BR15°     |
| Recézési profil | RBL30° 1×AA        |
| Recézési profil | RBR45° 1×BL15°     |
| Recézési profil | RAA 1×BL30°        |
| Recézési profil | RBR30° 1×AA        |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Recézési profil | RAA 1×BR30°     |
| Recézési profil | RGE30° 2×AA     |
| Recézési profil | RGE45° BL/BR45° |
| Termék fajtája  | Recézőszerszám  |

## Tartozék

|  |                 |
|--|-----------------|
| Recéző marószerszám univerzális Szárméret 10 mm                            | 290200 10       |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,8 mm | 290276 15X4/0,8 |
| Recéző marószerszám univerzális Szárméret 12 mm                            | 290210 12       |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,6 mm | 290276 15X4/0,6 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,5 mm | 290276 15X4/0,5 |
| Recéző marószerszám univerzális Szárméret 10 mm                            | 290210 10       |
| Recéző marószerszám univerzális Szárméret 12 mm                            | 290200 12       |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,6 mm | 290261 15X4/0,6 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,5 mm | 290261 15X4/0,5 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,8 mm | 290261 15X4/0,8 |