



Menetvágó M10-ig, Típus: 720938



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 075550 720938 |
| GTIN | 4014586881256 |
| Árucikk kategória | 03F |

Leírás

Kivitel:

- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom bevágáshoz.**
- **Erőteljes nyomaték a megbízható feladatmegoldáshoz.**
- **Integrált irányváltómű gyors visszaforgatással.**
- **FEIN Sensitiv markolat a fáradtságmentes és biztonságos munkavégzéshez.**
- **Integrálkapcsoló a kényelmes kezeléshez.**

Vezetékes készülék 220V.

Tartalom:

Fúró befogó nélkül. Segédmarkolat. A munkához egy patronos befogó (075580 sz. 063012 méret) ill. egy pofás befogó (075580 sz. 019009 méret) szükséges.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Maximális menetfúrás Ø acélban | M10 |
| Gyártó jelölése | GWP 10 |
| Szerszámbefogás | B12 |
| Maximális fordulatszám | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s ² |

| | |
|----------------------|----------------|
| Súly | 1,6 kg |
| Teljesítményfelvétel | 450 W |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Csomagolás | Szállítókoszár |
| Termék fajtája | Menetvágó |

Tartozék

| | |
|---|---------------|
| Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V | 073835 FE18 |
| Akku Li-IonHighPower Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE18 V | 073834 FE18 |
| Menetvágó tartozékok Típus 063012 | 075580 063012 |
| Menetvágó tartozékok Típus 019009 | 075580 019009 |
| Menetvágó tartozékok Típus 009013 | 075580 009013 |