

Garant
VHM maró HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202993 20
GTIN	4045197766779
Árucikk kategória	11X

Leírás

VHM maró HPC 20 mm Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 4

Spirálszög: 40 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6

Fogak száma Z: 4

Élhossz L_c : 26 mm

Teljes hossz L: 92 mm

Szár Ø D_s : 20 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,5 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm²: 0,07 mm

Műszaki leírás

Élhossz L_c	26 mm
Fogak száma Z	4
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f_z szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm ²	0,08 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Teljes hossz L	92 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Előtolás f_z horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm ²	0,07 mm

Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Spirálszög	40 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Szárköszörülés biztonsági funkciós zsugorbefogóhoz
Szerszám szár \varnothing -je 20 mm

SZ2025 20