

Garant**VHM nagyoló maró, DLC, Ø d11 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205331 6
GTIN	4045197767202
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.**A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal.****Műszaki leírás**

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	57 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	21 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Vágóél Ø D _c	6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,35 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,08 mm
Élhossz L _c	13 mm
Fogak száma Z	3
Tűrés névleges Ø	d11
Szár	DIN 6535 HA, h6
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,06 mm

Nyak $\varnothing D_1$	5,8 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	320 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	260 m/min	N
Cu	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------