

Garant**VHM nagyoló maró belső hűtéssel, DLC, Ø d11 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205336 16
GTIN	4045197767301
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.****Belső hűtéssel.**A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal.****Műszaki leírás**

Fogak száma Z	3
Élhossz L _c	32 mm
Nyak Ø D ₁	15,8 mm
Vágóél Ø D _c	16 mm
Teljes hossz L	92 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,85 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,11 mm
Tűrés névleges Ø	d11
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	44 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
belső hűtés	igen
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	320 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	260 m/min	N
Cu	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------