

Garant**Gyémánt csapos köszörű galvanikus D126, D, Alak: T1005****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552700 T1005
GTIN	4045197726681
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű nyers darabok **gyémánt bevonattal**. Nagyon könnyen köszörül a **galvanikus nikkeltetésnek** köszönhetően.

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC csiszológépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok **finomcsiszolásához**, valamint **sorjázáshoz és életöréshez**.

Keményfémhez, műszaki kerámiához, szürke- és gömbgrafitos öntvényhez, üveghez, szén-/üvegszálás műanyagokhoz.

Ajánlott kerületi sebességek: Gyémánt szárazon 8-18 m/s, gyémánt nedvesen 15-25 m/s.

Figyelem:

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámától, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámától kezdődően talál.

Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Alak leírása: Fazék

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz: 5 mm

Teljes hossz: 55 mm

Szár Ø: 6 mm

Szög: 30 fok

Műszaki leírás

Teljes hossz	55 mm
Fej Ø	10 mm
Szög	30 fok
Alak leírása	Fazék
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	5 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Csapos köszörűkő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas	15-20 m/s	
Műanyag, GFK	alkalmas	15-20 m/s	
Kőzet	alkalmas	15-20 m/s	
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		