

Garant**Beszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
10/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273756 10/1,5
GTIN	4045197766113
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

6 mm beszúrási szélességtől t_{\max} -nál ($5 \times$ beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

Műszaki leírás

Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Fejhossz L_1	20,5 mm
Beszúrási mélység t_{\max}	7,5 mm
Teljes hossz L	120 mm
Működő szélesség L_4	10 mm
Szárszélesség b	10 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 4

279815 4

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500