

**Garant****Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w:  
20/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Figyelem:**

Bemeneti  $\varnothing D_{\min} = 25 \text{ mm}$  30,5 mm hosszig.

Bemeneti  $\varnothing D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$  a teljes hosszon.

**Műszaki leírás**

$t_{\max}$ belső megmunkálás	6 mm
Csavar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Középtolódás $L_3$	17 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	27,5 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetősége	igen

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Rögzítőcsavar Típus 8

279815 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500