

Garant**Becsavarozható zsugorbefogó adapter karcsú, Menet M × befogási Ø D1: M16X10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301397 M16X10
GTIN	4045197767394
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú acél, integrált szerszám hosszbeállítás, különösen karcsú kivitel, HSS-hez és HM-hez.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a pontossággal és a kiegyensúlyozási fokkal szembeni maximális elvárások esetén, pl. hosszabbítókkal kombinálva.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Hossz L	42 mm
Menet M	M16
Hosszabbító Ø D ₃	30 mm
Külső Ø D	24 mm
Ø D ₂	18 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Max. meghúzási nyomaték	80 Nm
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Termék fajtája

Szűkítő