

Garant**Forgócsúcs cserélhető betéthez, Típus: HSK63****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 320617 HSK63 |
| GTIN | 4062406127251 |
| Árucikk kategória | 31Z |

Leírás**Kivitel:**

- **Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegyenlítéshez.**
- **Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320625 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|------------------------|
| Maximális fordulatszám | 3000 min ⁻¹ |
| Munkadarab tömeghez | 300 kg |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Hozzávaló színekód | K12 |
| Teljes hossz L | 127 mm |
| Hasznos hossz L ₁ | 95 mm |
| Rugóút | 3 mm |
| Szár Ø D ₁ | 12 mm |
| Körfutáshiba | 0,01 mm |
| Ház Ø D | 44 mm |
| Befogó | HSK 63 |
| Termék fajtája | Központosító csúcs |