

**Garant****SlimLine forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320643 4
GTIN	4062406127282
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Precíziós kivitel még merevebb csapágyazással.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenésnek köszönhetően.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék bejutását.**
- **MK szár edzett és köszörült.**
- **Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**
- **Kiszerező menettel és kiszerező anyával.**
- **kiválóan alkalmas menet és fogazás létrehozásához.**

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Előny:**

**A kiszerező anya előre felé eltávolítható**, így nincsenek zavaró megfogóelemek a megmunkálási folyamatnál.

**Felhasználás:**

Kis és nagyon kisméretű alkatrészek megmunkálása, pl. menetmegmunkálás a sík felülethez való optimális hozzáférés esetén.

**Tartalom:**

Kiszerező anya.

Ház Ø D: 38 mm

Teljes hossz L: 185 mm

Hasznos hossz B: 82 mm

Legnagyobb csúcs  $\varnothing$  60° A: 10 mm

Legnagyobb csúcs  $\varnothing$  30° A: 20 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

## Műszaki leírás

Ház $\varnothing$ D	38 mm
Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 30° A	20 mm
Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 60° A	10 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Munkadarab tömeghez	1400 kg
Teljes hossz L	185 mm
Morse kúp	MK4
Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Hasznos hossz B	82 mm
Csúcs hossza C	33 mm
Kivitel	kiszerező anyával
Termék fajtája	Központosító csúcs