



Elektromos állandómágnes asztal MillTec Basic, Típus: 508MTB



Rendelési adatok

Rendelés száma	383050 508MTB
GTIN	
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

- Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
- Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.

Előny:

- A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
- Zavaró kontúrtól mentes ötoldalas megmunkálás.
- A mozgatósi utak teljesen kihasználhatóak.
- Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
- Áramszünetre nem érzékeny.
- Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
- Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
- Csekély szerkezetmagasság
- Nagyon nagy tartóerő
- A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.
- Szabadalmaztatott teljesen fém „All Steel” felület Monolith technológiával.
- Masszív tömb szerkezet külön mechanikus komponensek nélkül (nagyobb stabilitás és szilárdság).
- Teljesen zárt egy komponenses felület (folyadékok behatolása nem lehetséges).
- Csekély súlyú.

Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

Tartalom:

XT200 vezérlés, egy mágnesasztal vezérléséhez.

Különleges tartozék:

Pólushosszabbítók 383510 sz.

Figyelem:

Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!

Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. **Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.**

Műszaki leírás

Magasság	51 mm
Súly	115 kg
Pólusosztás	70 mm
Szélesség	485 mm
Max. tartóerő	250 kN
Pólusszám	40
Hossz	800 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Mágnesasztal

Tartozék

Pólushosszabbító elektromos állandómágnes asztalhoz MillTec Basic Típus PFR	383510 PFR
Pólushosszabbító elektromos állandómágnes asztalhoz MillTec Basic Típus RMP	383510 RMP