

## Furatkés alaptest rezgés csillapító, 10×D, Rendszer / szár Ø: QC/20



### Rendelési adatok

Rendelés száma	264904 QC/20
GTIN	4251414902275
Árucikk kategória	29E

### Leírás

#### Kivitel:

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

#### Tartalom:

Szűkítő adapter G1/4 colról G1/8 colra.

#### Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + \text{forgácsoló fej középeltolódás}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Rendszer: QC

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 260 mm

Nem befogható tartomány S: 136,5 mm

Ajánlott befogási hossz: 80 mm

Szerelőcsavar: 269025 2

### Műszaki leírás

Ajánlott befogási hossz	80 mm
Rendszer	QC
Nem befogható tartomány S	136,5 mm
Szár Ø	20 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	260 mm

Szerelőcsavar	269025 2
Belső kiesztergálási mélység max.	10xD
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Penge hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm	674242 2