

## Furatkés alaptest rezgés csillapító, 8xD, Rendszer / szár Ø: DM/50



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 264920 DM/50  |
| GTIN              | 4251414902169 |
| Árucikk kategória | 29E           |

### Leírás

#### Kivitel:

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

#### Tartalom:

Szűkítő adapter G1/4 colról G1/8 colra.

#### Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + \text{forgácsoló fej középeltolódás}$

Profundidad de giro interior hasta: 8xD

Boring depth up to: 8xD

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8xD

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8xD

Belső kiesztergálási mélység max.: 8xD

Profondità interna fino a: 8xD

Rendszer: DM

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 568 mm

H alaptest középeltolódás: 5 mm

Nem befogható tartomány S: 215,9 mm

Ajánlott befogási hossz: 200 mm

Szerelőcsavar: 269025 1

### Műszaki leírás

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ajánlott befogási hossz   | 200 mm |
| H alaptest középeltolódás | 5 mm   |
| Rendszer                  | DM     |
| Szár Ø                    | 50 mm  |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Nem befogható tartomány S         | 215,9 mm     |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>     | 568 mm       |
| Szerelőcsavar                     | 269025 1     |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D          |
| Rezgés                            | csillapított |
| belső hűtés                       | igen         |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| Penge hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm  | 674242 2   |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m | 659906 500 |