

Furatkés alaptest rezgéscsillapító, 8xD, Rendszer / szár Ø: QC/25**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264902 QC/25
GTIN	4251414902312
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Tartalom:

Szűkítő adapter G1/4 colról G1/8 colra.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + \text{forgácsoló fej középeltolódás}$

Profundidad de giro interior hasta: 8xD

Boring depth up to: 8xD

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8xD

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8xD

Belső kiesztergálási mélység max.: 8xD

Profondità interna fino a: 8xD

Rendszer: QC

Teljes hossz L_{ges} : 280 mm

H alaptest középeltolódás: 2,5 mm

Nem befogható tartomány S: 161,9 mm

Ajánlott befogási hossz: 100 mm

Szerelőcsavar: 269025 2

Műszaki leírás

Ajánlott befogási hossz	100 mm
Rendszer	QC
H alaptest középeltolódás	2,5 mm
Teljes hossz L_{ges}	280 mm

Nem befogható tartomány S	161,9 mm
Szár Ø	25 mm
Szerelőcsavar	269025 2
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Penge hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm	674242 2