

**Garant****GARANT fúrógépsatu 60 mm, Pofaszélesség A: 60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	365035 60
GTIN	4045197770677
Árucikk kategória	31S

**Leírás****Kivitel:**

- **Stabil kivitel erős orsóval.**
- **Edzett és köszörült pofák.**
- **Precíz befogás a lapos pályavezeték miatt.**
- **Az egyik pofát horizontális és vertikális prizmával látták el gömbanyagokhoz, a másik pofa sima.**
- **Lapos munkadarabok befogásához mindkét pofa lépcsős.**
- **Szabadalmaztatás alatt álló integrált excentrikus gyorsrögzítő a fúrógép asztalon történő biztonságos rögzítéshez.**
- **A hornyoknál történő gyors rögzítés a fúrógép teljes asztalán lehetővé teszi a befogott munkadarab rugalmas és hatékony megmunkálását bármely pozíciónál, ismételt rögzítés nélkül.**

**Felhasználás:**

Munkadarabok befogására fúrógépeken.

**Alapanyag:**

A test és a mozgó pofák speciális öntvényből készülnek.

**Pontosság:**

**0,10 mm-en** belül.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány b	79 mm
Szorítóhorony távolság	90 mm

Teljes magasság c	55 mm
Alaptest szélesség B	115 mm
Maximális teljes hossz L <sub>4</sub>	271 mm
Alaptest hossza a	169 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	BM satu kék
Pofaszélesség A	60 mm
Szorítóhorony szélesség	13 mm
Pofamagasság C	25 mm
Súly	3,2 kg
Termék fajtája	Fúrógép satu

## Tartozék

Tartalék pofa pár (2 darab) gyorszorító ill. kézi fúrógépsatukhoz Típushoz 60	365036 60
Vezetősín a 365023 sz. satuhoz	365025
Ütköző Típus 1	365028 1
Tartalék orsó kézi fúrógépsatuhoz Típushoz 60	365037 60