

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M30X2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M30X2,5
GTIN	4062406130565
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 28 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	180 mm
Menetemelkedés	2,5 mm
Menet Ø	30 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Szár négyszög □	18 mm
Forgácshornyok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	M
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Magfurat Ø	27,5 mm
Menetmélység	90 mm
Szabvány	DIN 376
Menetméret	M30×2,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró