



Nyomatékkulcs skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 3Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	655500 3
GTIN	4562135127121
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Egykarú; karcsú felépítésű, jól leolvasható skálás mérőórával. Teljesen acél test, krómozott, fix meghajtó négyszöggel dugókulcs fejekhez.

Mértékegység: Nm.

Funkció:

Az elért értékek a művelet közben a mérőórán olvashatók le, ahol a szélső értéket egy vonszolt mutató rögzíti az utólagos leolvasáshoz.

Felhasználás:

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Csatlakozó forma	Fix
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Fejmagasság h	63 mm
Teljes hossz L	205 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	170 mm
Nyomatéktartomány	0,3 - 3 Nm
Kalibrálás	O3
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kijelzés	Analóg
Méréstechnika	mechanikus
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Fejszélesség b	37 mm
Maximális nyomaték	3 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Súly	330 g
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Kioldás jelzése	optikai
A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Skálaosztás, 1 osztás =	0,05 Nm
Visszajelzés	megjelenítő
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	igen
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték
400/2 Nm

020030 400/2