

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 50/19mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Árucikk kategória	21T

Leírás

Kivitel:

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	350 mm
Könyökemelő	259015 13
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	63 mm
Rugós csap készlet	259047 5
Lapkaméret	19 mm
Befogási magasság L ₂	48 mm
Könyökemelő csavar	259018 13
Alátétlapka	259031 36
Középtolódás L ₃	35 mm
Rugó készlet	259044 7
Kés ISO kódja	A50U PCLNR/L19
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	50 mm

Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Könyökemelő Típus 13	259015 13
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Alátétlapka Típus 36	259031 36
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 4 mm	674242 4
Rugó készlet 10 darabos Típus 7	259044 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500