

**Garant****eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SVJBR/L 1616X11

Hozzávaló váltólapka: VB.. 1103..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 20 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 34 mm

Teljes hossz L: 81 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 1

## Műszaki leírás

Teljes hossz L	81 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 1
Fejhossz L <sub>1</sub>	34 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..

Szárméret	16 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SVJBR/L 1616X11
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8