

Garant**Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320647 2
GTIN	4045197773692
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Könnyű kivitel karcsú házzal.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **MK szár edzett és köszörült.**

Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására. A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergálgáshoz.

Ház Ø D: 32 mm

Hasznos hossz B: 74 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 15 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 8 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 29 mm

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Ház Ø D	32 mm
Csúcs hossza C	29 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	8 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Morse kúp	MK2
Hasznos hossz B	74 mm
Munkadarab tömeghez	150 kg
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	15 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs