

Garant**Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320647 4
GTIN	4045197774118
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Könnyű kivitel karcsú házzal.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- MK szár edzett és köszörült.

Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására. A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergálishoz.

Ház Ø D: 43 mm

Hasznos hossz B: 86 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 20 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 10 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 36 mm

Műszaki leírás

Csúcs hossza C	36 mm
Morse kúp	MK4
Ház Ø D	43 mm
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	10 mm
Munkadarab tömeghez	700 kg
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	20 mm
Hasznos hossz B	86 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs