

Garant**Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320647 5
GTIN	4045197774125
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Könnyű kivitel karcsú házzal.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **MK szár edzett és köszörült.**

Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására. A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homlokfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.

Ház Ø D: 58 mm

Hasznos hossz B: 116 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 30 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 12 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 48 mm

Műszaki leírás

Hasznos hossz B	116 mm
Munkadarab tömeghez	1400 kg
Morse kúp	MK5
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	30 mm
Csúcs hossza C	48 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Ház Ø D	58 mm
Maximális fordulatszám	4000 min ⁻¹
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	12 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs