

Garant**Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320657 6
GTIN	4045197774170
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Csúcsszög 60°.

Leírás:

A központósító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központósító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központósító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 110 mm

Hasznos hossz B: 155 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 52 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 62 mm

Maximális fordulatszám: 2000 min⁻¹

Műszaki leírás

Morse kúp	MK6
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Maximális fordulatszám	2000 min ⁻¹
Hasznos hossz B	155 mm
Ház Ø D	110 mm
Munkadarab tömeghez	4500 kg
Csúcs hossza C	62 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	52 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs