

**Garant****Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320658 2
GTIN	4045197774187
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.

**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.

Ház Ø D: 45 mm

Hasznos hossz B: 87 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 20 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 8 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 37 mm

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	20 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Ház Ø D	45 mm
Hasznos hossz B	87 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	8 mm
Morse kúp	MK2
Munkadarab tömeghez	140 kg
Csúcs hossza C	37 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs