

**HOLEX**

**keményfém turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Szár Ø 6 mm, HM,  
Típus: G1225**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5075 G1225
GTIN	4045197730800
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

### Kivitel:

Nagyon szívós **HM turbómarók** nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej Ø nagyobb mint a szár Ø, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.

Szár Ø 6 mm.

Mint az 540750 sz. **Hegyes végű ívelt alak** (SPG).

### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

### Tartalma:

**10 turbómaró / kiszerezés.**

### Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben: 1 készlet = 1 kiszerezés.**

## Műszaki leírás

Fej Ø	12 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás rövid jelölése	Z7
Teljes hossz	70 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fejhossz L <sub>1</sub>	25 mm
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Szár Ø	6 mm
Alak	G1225
Tartalom	10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		

## Tartozék

TurbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus G1225	540750 G1225
--	--------------