

HOLEX

**keményfém turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Szár Ø 3 mm, HM,
Típus: A0613**



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5691 A0613
GTIN	4045197730961
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Nagyon szívós **HM turbómarók** nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej Ø nagyobb mint a szár Ø, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.

Tömör keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

Mint az 546910 sz.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalma:

10 turbómaró / kiszerezés.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiszerezés.**

Műszaki leírás

Fogazás típusa	keresztfogazású
Fej Ø	6,3 mm
Szár Ø	3 mm
Alak	A0613
Alak leírása	hengeres, homlokfogazás nélkül
Teljes hossz	45 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz L ₁	12,7 mm
Tartalom	10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		

Tartozék

Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Típus A0613

546910 A0613