

Garant**Forgócsúcs cserélhető betétekhez, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320659 3
GTIN	4045197774354
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas. Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Különleges tartozék:

320625 – 320631 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Ház Ø D: 60 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 4300 min⁻¹

Munkadarab tömeghez: 300 kg

Hossz 1: 50 mm

L₂: 12 mm

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	4300 min ⁻¹
Munkadarab tömeghez	300 kg
Ház Ø D	60 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Morse kúp	MK3
Hozzávaló színekód	K14
Hossz 1	50 mm
L ₂	12 mm
Külső Ø D ₁	14 mm
Szár Ø D ₂	24 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs

Tartozék

Betét forgócsúchhoz Típus 5	320627 5
Betét forgócsúchhoz Típus 6	320627 6
Betét forgócsúchhoz Típus 4	320627 4
Betét forgócsúchhoz Típus 3	320627 3
Betét forgócsúchhoz Típus 1	320627 1
Betét forgócsúchhoz Típus 2	320627 2