

**HOLEX****keményfém turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Szár Ø 6 mm, HM,  
Típus: L1230****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5075 L1230
GTIN	4045197730909
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon szívós **HM turbómarók** nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej Ø nagyobb mint a szár Ø, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.

Szár Ø 6 mm.

Mint az 540750 sz. **Gömbvégű kúp alak (KEL)**.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Tartalma:**

**10 turbómaró / kiszerezés.**

**Figyelem:**

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben: 1 készlet = 1 kiszerezés.**

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Szár Ø	6 mm
Alak	L1230
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	12 mm
Teljes hossz	75 mm
Tartalom	10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		

## Tartozék

TurbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus L1230	540750 L1230
--	--------------