

HOLEX

**keményfém turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással Szár Ø 6 mm, HM,
Típus: E0813**



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5075 E0813
GTIN	4062406201548
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Nagyon szívós **HM turbómarók** nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej Ø nagyobb mint a szár Ø, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.

Szár Ø 6 mm.

Mint az 540750 sz.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalma:

10 turbómaró / kiszerezés.

Figyelem:

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben: 1 készlet = 1 kiszerezés.

Műszaki leírás

Fogazás típusa	keresztfogazású
Fej Ø	8 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Szár Ø	6 mm
Alak leírása	csepp
Alak	csepp
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fejhossz L ₁	15 mm
Teljes hossz	60 mm
Tartalom	10
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		

Tartozék

TurbómaróZ7 – közepes, keresztfogazással Típus E0813	540750 E0813
--	--------------