

Garant**Forgócsúcs cserélhető betétekhez, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321265 4
GTIN	4045197774453
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Meghosszabbított csúccsal és kiszerező anyával, speciálisan CNC-gépekhez.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Speciális gördülőcsapágy nagy terhelésekhez, magas fordulatszámokon is.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy terheléshez és magas fordulatszámhoz, speciálisan NC-gépekhez.

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320627 – 320631 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Kiszerező anyja NC-gépekhez, hogy a csúcst ki lehessen venni a szegnyereg-csúcstámaszból.

Műszaki leírás

Munkadarab tömeghez	800 kg
Maximális fordulatszám	10000 min ⁻¹
Hossz 1	63 mm
Hozzávaló színekód	K14
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
L ₂	10 mm
Külső Ø D ₁	14 mm
Morse kúp	MK4
Szár Ø D ₂	28 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs

Tartozék

Betét forgócsúchhoz Típus 1	320627 1
Betét forgócsúchhoz Típus 3	320627 3
Betét forgócsúchhoz Típus 2	320627 2
Betét forgócsúchhoz Típus 4	320627 4