



## Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skálával, max. nyomaték – típus: 800-1 Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657755 800-1
GTIN	2050002047341
Árucikk kategória	66F

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. **A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenné teszi a csavar véletlen túlhúzását.** A négyszög megfordításával jobbos és balos meghúzáshoz. Integrált racsnifunkció.

**Mértékegységek:** N·m, lbf·ft.

#### Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

#### Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint. Mindenekelőtt karbantartáshoz, szereléshez és javításhoz, de kis sorozatokhoz is.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás

Nyomaték mérési pontossága:  $\pm 4\%$

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Kalibrálás: O1

Teljes hossz L: 1214 mm

Nyomatéktartomány: 200 - 800 Nm

Nyomatéktartomány: 150 - 600 lbf·ft

Skálaosztás, 1 osztás =: 10 Nm

Súly: 7300 g

Csatlakozó négyszög: 1 coll

## Műszaki leírás

Kioldás jelzése	tapintásos
Csatlakozó négyszög	1 coll
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Maximális nyomaték	800 Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Nyomatéktartomány	150 - 600 lbfft
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomatéktartomány	200 - 800 Nm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Súly	7300 g
Teljes hossz L	1214 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Méréstechnika	mechanikus
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kijelzés	Analóg
Kalibrálás	O1
Kattanó funkció	igen
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Drehmomentschlüssel

