



Kattanó rendszerű nyomaték kulcs skálával, max. nyomaték – típus: 1000-3/4 Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657755 1000-3/4
GTIN	2050002047358
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Robusztus, egykarú nyomaték kulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. **A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenné teszi a csavar véletlen túlhúzását.** A négyyszög megfordításával jobbos és balos meghúzáshoz. Integrált racsnifunkció.

Mértékegységek: N·m, lbf·ft.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint. Mindenekelőtt karbantartáshoz, szereléshez és javításhoz, de kis sorozatokhoz is.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás

Nyomaték mérési pontossága: $\pm 4\%$

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Kalibrálás: O1

Teljes hossz L: 1449 mm

Nyomatéktartomány: 300 - 1000 Nm

Nyomatéktartomány: 200 - 750 lbf·ft

Skálaosztás, 1 osztás =: 20 Nm

Súly: 7900 g

Csatlakozó négyyszög: 3/4 coll

Műszaki leírás

A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Kalibrálás	O1
Nyomatéktartomány	300 - 1000 Nm
Méréstechnika	mechanikus
Nyomatéktartomány	200 - 750 lbfft
Teljes hossz L	1449 mm
Súly	7900 g
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Skálaosztás, 1 osztás =	20 Nm
Kioldás jelzése	tapintásos
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Visszajelzés	kioldó
Maximális nyomaték	1000 Nm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsni)
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kijelzés	Analóg
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kattanó funkció	igen
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Drehmomentschlüssel

