

Garant**Forgócsúcs betétekkel, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321335 3
GTIN	4045197774484
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Cserélhető betétekkel.**
- **Süllyesztékben kovácsolt, edzett test és forgócsúcs.**
- **Precíz gördülőcsapágyak garantálják a nagy körfutási pontosságot.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

6 különböző betét, a legkülönbözőbb munkadarabok egyedi gyártására alkalmas.

Tartalom:

1 db 320659 sz. forgócsúcs, 1 – 1 × másoló pontozó 60° / 30°, kisméretű hegyes pontozó 60°, nagyméretű hegyes pontozó 60°, kúp 60°, üreges kúp 60°, üreges pontozó 60°.

Rendszerdoboz habszivacs betéttel.

Különleges tartozék:

320625 – 320631 sz. cserélhető betétel.

Ház Ø D: 60 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 4300 min⁻¹

Munkadarab tömeghez: 200 kg

Hossz 1: 50 mm

L₂: 12 mm**Műszaki leírás**

Szár Ø D ₂	24 mm
Külső Ø D ₁	14 mm
L ₂	12 mm
Hozzávaló színkód	K14
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Maximális fordulatszám	4300 min ⁻¹
Hossz 1	50 mm
Munkadarab tömeghez	200 kg
Morse kúp	MK3
Ház Ø D	60 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs