

Garant**Forgócsúcs betétekkel, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321335 4
GTIN	4045197774491
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Cserélhető betétekkel.**
- **Süllyesztékben kovácsolt, edzett test és forgócsúcs.**
- **Precíz gördülőcsapágyak garantálják a nagy körfutási pontosságot.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

6 különböző betét, a legkülönbözőbb munkadarabok egyedi gyártására alkalmas.

Tartalom:

1 db 320659 sz. forgócsúcs, 1 – 1 × másoló pontozó 60° / 30°, kisméretű hegyes pontozó 60°, nagyméretű hegyes pontozó 60°, kúp 60°, üreges kúp 60°, üreges pontozó 60°.

Rendszerdoboz habszivacs betéttel.

Különleges tartozék:

320625 – 320631 sz. cserélhető betétel.

Ház Ø D: 76 mm

Maximális körfutáshiba: 0,007 mm

Maximális fordulatszám: 3200 min⁻¹

Munkadarab tömeghez: 300 kg

Hossz 1: 58 mm

L₂: 13 mm**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	3200 min ⁻¹
Hossz 1	58 mm
L ₂	13 mm
Külső Ø D ₁	18 mm
Hozzávaló színkód	K18
Morse kúp	MK4
Munkadarab tömeghez	300 kg
Ház Ø D	76 mm
Maximális körfutáshiba	0,007 mm
Szár Ø D ₂	32 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs