

Garant**Forgócsúcs betétekkel, Morse kúp: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321335 5
GTIN	4045197774507
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Cserélhető betétekkel.**
- **Süllyesztékben kovácsolt, edzett test és forgócsúcs.**
- **Precíz gördülőcsapágyak garantálják a nagy körfutási pontosságot.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

6 különböző betét, a legkülönbözőbb munkadarabok egyedi gyártására alkalmas.

Tartalom:

1 db 320659 sz. forgócsúcs, 1 – 1 × másoló pontozó 60° / 30°, kisméretű hegyes pontozó 60°, nagyméretű hegyes pontozó 60°, kúp 60°, üreges kúp 60°, üreges pontozó 60°.

Rendszerdoboz habszivacs betéttel.

Különleges tartozék:

320625 – 320631 sz. cserélhető betétel.

Ház Ø D: 96 mm

Maximális körfutáshiba: 0,01 mm

Maximális fordulatszám: 2600 min⁻¹

Munkadarab tömeghez: 800 kg

Hossz 1: 72 mm

L₂: 14 mm**Műszaki leírás**

Ház Ø D	96 mm
L ₂	14 mm
Maximális körfutáshiba	0,01 mm
Hozzávaló színekód	K24
Hossz 1	72 mm
Maximális fordulatszám	2600 min ⁻¹
Morse kúp	MK5
Szár Ø D ₂	42 mm
Munkadarab tömeghez	800 kg
Külső Ø D ₁	24 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs