

Garant**Forgócsúcs csonkakúppal, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 60/2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 323000 60/2 |
| GTIN | 4045197774729 |
| Árucikk kategória | 31Z |

Leírás**Kivitel:**

- **A kúp elől tompa.**
- **Különösen erős felépítés túlméretezett csapágyazással.**
- **A csapágyat speciális kenőanyaggal töltötték fel és nem igényel karbantartást.**
- **A forgócsúcs és a kúpos szár kiváló minőségű anyagból készült, teljesen edzett és finoman köszörült.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Üreges testek, csövek stb. megmunkálásához. Különösen alkalmas nehéz forgácsolásnál, egyidejű nagy pontossági követelmények mellett.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|------------------------|
| Maximális körfutáshiba | 0,005 mm |
| Maximális fordulatszám | 4000 min ⁻¹ |
| Legkisebb Ø | 20 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Morse kúp | 2 |
| Munkadarab súlyhoz D-nél | 200 kg |
| Munkadarab súlyhoz D1-nél | 140 kg |
| Kúpszög a | 60 fok |
| Fejhossz L | 73 mm |
| Termék fajtája | Központosító csúcs |