

Garant**Forgócsúcs csonkakúppal, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 125/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	323000 125/4
GTIN	4045197774767
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **A kúp elől tompa.**
- **Különösen erős felépítés túlméretezett csapágazással.**
- **A csapágyat speciális kenőanyaggal töltötték fel és nem igényel karbantartást.**
- **A forgócsúcs és a kúpos szár kiváló minőségű anyagból készült, teljesen edzett és finoman köszörült.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Üreges testek, csövek stb. megmunkálásához. Különösen alkalmas nehéz forgácsolásnál, egyidejű nagy pontossági követelmények mellett.

Műszaki leírás

Morse kúp	4
Maximális körfutáshiba	0,007 mm
Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹

Legkisebb Ø	50 mm
Munkadarab súlyhoz D-nél	800 kg
Munkadarab súlyhoz D1-nél	500 kg
Kúpszög a	75 fok
Fejhossz L	91 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs