

**Garant****Forgócsúcs csonkakúppal, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 150/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	323000 150/6
GTIN	4045197774804
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **A kúp elől tompa.**
- **Különösen erős felépítés túlméretezett csapágyszárral.**
- **A csapágyat speciális kenőanyaggal töltötték fel és nem igényel karbantartást.**
- **A forgócsúcs és a kúpos szár kiváló minőségű anyagból készült, teljesen edzett és finoman köszörült.**

**Leírás:**

A központozó csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozó csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozó csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

**Üreges testek, csövek** stb. megmunkálásához. Különösen alkalmas nehéz forgácsolásnál, egyidejű nagy pontossági követelmények mellett.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	2800 min <sup>-1</sup>
Maximális körfutáshiba	0,01 mm
Legkisebb Ø	50 mm

Morse kúp	6
Munkadarab súlyhoz D-nél	2800 kg
Munkadarab súlyhoz D1-nél	2000 kg
Kúpszög a	75 fok
Fejhossz L	112 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs