

JEPSON POWER

Fém körfűrész, Típus: 9435**Rendelési adatok**

Rendelés száma	078231 9435
GTIN	27168943512
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű fém körfűrész acél, színes- és könnyűfém profilok és csövek, lemezek, fémlapok és szendvicspanelek sorjamentes és biztonságos fűrészeléséhez **szikraképződés nélkül**.

- **Hűtő-kenőanyag alkalmazása nem szükséges.**
- **Nem szükséges az utómegmunkálás.**
- **Villámgyors vágás.**

Fém körfűrész Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Ideális nemesacél, acél, színes- és könnyűfém, műanyag és kompozit csövek és profilok fűrészeléséhez.**
- **Vibrációcsillapító a nagy biztonság és hosszú élettartam érdekében.**
- **Pontos gyorsbefogó rendszer gérvágásokhoz.**
- **Opcionálisan robusztus asztali szerelőállvány hosszüttközővel (078238 sz.).**

Tartalom:

1 × 078237 sz. 90 méret 90Z fűrészlap acélhoz, nemesacélhoz, színes- és könnyűfémekhez.

Figyelem:

Fém körfűrész DRY MITER Cutter 9410ND vékony fűrészeléshez lágy és érzékeny anyagokban külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	9435
Maximális fordulatszám	1400 min ⁻¹
Fűrészlap Ø	355 mm
Maximális vágásmélység 45°	102 mm
Hálózati frekvencia	50 Hz
Maximális vágásmélység 90°	140 mm
Súly	25 kg
Teljesítményfelvétel	2400 W
Hálózati feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Keményfém körfűrész tárcsa Drytec® Ø 355×25,4 mm Fogak száma 60	078237 60
HM körfűrész tárcsa INOX-hoz, Ø 355×25,4 mm Fogak száma 90	078236 90
Keményfém körfűrész tárcsa Drytec® Ø 355×25,4 mm Fogak száma 72	078237 72
Szerelőállvány a 078231 sz. körfűrészhez Típus 600526	078238 600526
Keményfém körfűrész tárcsa Drytec® Ø 355×25,4 mm Fogak száma 90	078237 90