



Száras menetmarók 2×D, TiAlN, M: M6



Rendelési adatok

Rendelés száma	139651 M6
GTIN	4045197777348
Árucikk kategória	12J

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Fogak száma Z	3
Szár Ø D _s	6 mm
Szárhossz L _s	36 mm
Menetemelkedés	1 mm
Teljes hossz L	55 mm
Előtolás f _z acélban < 900 N/mm ²	0,02 mm
belső hűtés	nem
Menetmélység	12,5 mm
Menetméret	M6
Névleges Ø D _c	4,8 mm
Élhossz L _c	12,5 mm
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M

Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD átmenő furatnál
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Termék fajtája	Gewindefräser

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	220 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	220 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	170 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	S
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
Szárköszörülés Típus HE	129100 HE