

Garant**GARANT Master Steel VHM tóruszmaró HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 16/4,0mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	206354 16/4,0
GTIN	4045197778826
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Túrés: Vágóél rádiusz $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Előny:

HPC maró különböző sarokrádiuszokkal minden radiális átmenetekhez.

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	16 mm
Előtolás f_z szélézéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Nyak Ø D_1	15,8 mm
Élhossz L_c	36 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Teljes hossz L	92 mm
Fogak száma Z	4
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	42 mm
Vágóél rádiusz R_1	4 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Spirálszög	38 fok
Sorozat	Master Steel

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Tűrés névleges Ø	f8
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Tóruszmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
GG(G)	alkalmas	250 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Levegő

alkalmas