

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 32/4
GTIN	4056544196972
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	250 mm
Váltólapka méret	09
Kinyúlási hossz L_1	70 mm
Vágóélek száma Z	4
Hozzávaló váltólapka	XD..
Szár Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D_{max}	62 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	49 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,88 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	16,3 mm
Beállítási szög κ	13 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------