

**Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	XP.. 0603
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,9 mm
Váltólapka csavar	229916 (T7; 0,8 Nm)
Váltólapka méret	06
Vágóél Ø $D_c$	35 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	43 mm
Ø $D_3$	24 mm
Felfogó menet M	M16
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	23,2 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	59 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,49 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Feszítőcsavar	229916
---------------	--------